



FL305B

Porte, orion plus, opaque, 550x850x300mm

Fiche produit

Architecture

Mode de fixation en saillie

Porte, couvercle

Type de couvercle Avec découpe

Couvercle/porte transparent(e) oui

type de couvercle porte

Type de fermeture de la porte Serrure à triangle male 7mm

Battant de porte unique

Matières

Couleur RAL RAL 7035 - Gris clair

Couleur gris clair

Couleur RAL 7035

Matière matière plastique

Type de traitement de surface revêtement pur poudre

Dimensions

Profondeur de montage 300 mm

Profondeur produit installé 300 mm

Profondeur interne 300 mm

Hauteur produit installé 550 mm

Largeur produit installé 850 mm

Epaisseur du matériau des parois latérales 1,5 mm

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur oui

Accessoires inclus

Plaque de montage incluse non

Avec serrure oui

Equipement

Nombre rangées 3

Nombre de travée de large 1

Extension possible oui

Standards

Directive européenne WEEE non concerné

Sécurité

Classe de protection classe II

Indice de protection IP IP65

Code de protection IK contre les chocs mécaniques >IK10

Préservation de la fonction -