



FL354B

Coff porte op pol 1750x850x300

Fiche produit

Architecture

Mode de fixation	accroché
------------------	----------

Compatibilité

Approprié pour parafoudre	non
---------------------------	-----

Intensité du courant

Courant assigné nominal	630 A
-------------------------	-------

Porte, couvercle

Epaisseur de la matière du couvercle	2 mm
Type de fermeture de la porte	Serrure à barillet
Cadenassable	oui
Type de couvercle	fermé (plein)
Battant de porte	unique
type de couvercle	couvercle
Couvercle/porte transparent(e)	non

Matières

Couleur	RAL 7035
Couleur	gris clair
Couleur RAL	RAL 7035 - Gris clair
Matière	polyester renforcé de fibres de verre
Type de traitement de surface	revêtement pur poudre

Dimensions

Profondeur de montage	300 mm
Profondeur produit installé	300 mm
Profondeur interne	300 mm
Hauteur produit installé	1750 mm
Largeur produit installé	850 mm
Epaisseur du matériau des parois latérales	2 mm

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	oui
-----------------------------	-----

Accessoires inclus

Plaque de montage incluse	oui
Avec serrure	oui

Equipement

Nombre rangées	3
Nombre de travée de large	1
Nombre de clés	2
Extension possible	non

Standards

Directive européenne WEEE

non concerné

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques

IK08

Indice de protection IP

IP65

Classe de protection

classe II

Préservation de la fonction

-