



FL532B

Armo., orion plus, sur pieds, 1200x1100x300

Fiche produit

Architecture

Mode de fixation Fixation au sol

Porte, couvercle

Type de couvercle fermé (plein)

Couvercle/porte transparent(e) oui

type de couvercle porte

Type de fermeture de la porte Serrure à triangle male 7mm

Battant de porte unique

Matières

Couleur RAL RAL 7035 - Gris clair

Couleur gris clair

Couleur RAL 7035

Matière matière plastique

Type de traitement de surface revêtement pur poudre

Dimensions

Profondeur de montage 300 mm

Profondeur produit installé 300 mm

Profondeur interne 300 mm

Hauteur produit installé 1200 mm

Largeur produit installé 1100 mm

Epaisseur du matériau des parois latérales 1,5 mm

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur oui

Accessoires inclus

Plaque de montage incluse non

Avec serrure oui

Equipement

Nombre rangées 7

Extension possible oui

Standards

Directive européenne WEEE non concerné

Sécurité

Classe de protection classe II

Indice de protection IP IP65

Code de protection IK contre les chocs mécaniques >IK10

Préservation de la fonction -