



FL165A

**Porte, orion plus, vitrée, 600x400x250mm**

Fiche produit

**Architecture**

Mode de fixation en saillie

**Compatibilité**

Approprié pour parafoudre non

**Intensité du courant**

Courant assigné nominal 630 A

**Porte, couvercle**

Epaisseur de la matière du couvercle 1,5 mm

Type de fermeture de la porte Serrure à triangle male 7mm

Cadenassable oui

Type de couvercle Avec découpe

Battant de porte unique

Nombre de portes 1

type de couvercle porte

Couvercle/porte transparent(e) oui

**Matières**

Couleur RAL 7035

Couleur gris clair

Couleur RAL RAL 7035 - Gris clair

Matière acier

Type de traitement de surface revêtement pur poudre

**Dimensions**

Profondeur de montage 250 mm

Profondeur produit installé 250 mm

Profondeur interne 250 mm

Hauteur produit installé 600 mm

Largeur produit installé 400 mm

Epaisseur du matériau des parois latérales 2 mm

**Installation, montage**

Adapté à un usage extérieur non

**Accessoires inclus**

Plaque de montage incluse non

Avec serrure oui

**Equipement**

Nombre de clés 2

Extension possible non

**Standards**

---

Directive européenne WEEE	non concerné
---------------------------	--------------

---

**Sécurité**

---

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	>IK10
---	-------

---

Indice de protection IP	IP65
-------------------------	------

---

Classe de protection	classe I
----------------------	----------

---

Préservation de la fonction	-
-----------------------------	---

---