


VQ12057011



Boîte de sol 24 modules grise

Fiche produit

Architecture

Sortie de câble Avec sortie de câble dans le couvercle

Fonctions

| | |
|--|-----|
| Compatible avec l'installation en plancher creux | oui |
| Compatible avec l'installation en faux plancher | oui |
| Compatible avec les goulottes sous le plancher | oui |
| Adapté au nettoyage humide | non |

Modèle

Module -

Porte, couvercle

| | |
|-----------------------|-----------|
| Forme de couvercle | carré |
| Matériau du couvercle | Polyamide |

Matières

| | |
|--------------------|---------------------|
| Couleur | gris fer |
| Couleur RAL | RAL 7011 - Gris fer |
| Matière | polyamide (PA) |
| Groupe de matériau | matériau mélanger |

Dimensions

| | |
|--|--------|
| Profondeur d'encastrement minimale | 77 mm |
| Longueur extérieur | 263 mm |
| Longueur intérieur | 244 mm |
| Largeur intérieur | 244 mm |
| Profondeur pour la mise en place de revêtement | 5 mm |
| Largeur extérieure | 263 mm |
| Taille nominale d'installation | Q12 |

Installation, montage

| | |
|-------------------------------|--|
| Adapté à un usage extérieur | non |
| Charge maximale | Poinçon d'inspection Ø 13mm 3 kN / Poinçon d'inspection Ø 130mm 5 kN |
| Installation sur mur en béton | oui |

Connexion

| | |
|--|----|
| Nombre d'entrée de câbles | 1 |
| Nombre de prises de courant de type SCHUKO | 12 |

Équipement

| | |
|---|-----|
| Nombre d'appareils pouvant être installés | 12 |
| Nombre de boîte d'appareillage | 3 |
| Avec cadre de protection pour revêtement de sol | oui |
| Avec évidement pour revêtement de sol | oui |

Standards

| | |
|---------------|-------------|
| Homologations | EN50085-2-2 |
|---------------|-------------|

Sécurité

| | |
|---|------|
| Sans halogène | oui |
| Classe de protection (IP) en état inutilisé | IP30 |
| Classe de protection (IP) en état d'utilisation | IP20 |
| Résistance au choc | IK08 |