


VE09057011



## Boîte de sol 18 modules grise

Fiche produit

### Architecture

Sortie de câble Avec sortie de câble dans le couvercle

### Fonctions

Compatible avec l'installation en plancher creux	oui
Compatible avec l'installation en faux plancher	oui
Compatible avec les goulottes sous le plancher	oui
Adapté au nettoyage humide	non

### Modèle

Module -

### Porte, couvercle

Forme de couvercle	rectangulaire
Matériau du couvercle	Polyamide

### Matières

Couleur	gris fer
Couleur RAL	RAL 7011 - Gris fer
Matière	polyamide (PA)
Groupe de matériau	matériau mélanger

### Dimensions

Profondeur d'encastrement minimale	77 mm
Longueur extérieur	219 mm
Longueur intérieur	200 mm
Largeur intérieur	253 mm
Profondeur pour la mise en place de revêtement	5 mm
Largeur extérieure	272 mm
Taille nominale d'installation	E09

### Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	non
Charge maximale	Poinçon d'inspection Ø 13mm 3 kN / Poinçon d'inspection Ø 130mm 5 kN
Installation sur mur en béton	oui

### Connexion

Nombre d'entrée de câbles	1
Nombre de prises de courant de type SCHUKO	9

**Équipement**

Nombre d'appareils pouvant être installés	9
Nombre de boîte d'appareillage	3
Avec cadre de protection pour revêtement de sol	oui
Avec évidement pour revêtement de sol	oui

**Standards**

Homologations	EN50085-2-2
---------------	-------------

**Sécurité**

Sans halogène	oui
Classe de protection (IP) en état inutilisé	IP30
Classe de protection (IP) en état d'utilisation	IP20
Résistance au choc	IK08