




VQ06057011



Boîte de sol 12 modules grise

Fiche produit

Architecture

Sortie de câble Avec sortie de câble dans le couvercle

Fonctions

Compatible avec l'installation en plancher creux	oui
Compatible avec l'installation en faux plancher	oui
Compatible avec les goulottes sous le plancher	oui
Adapté au nettoyage humide	non

Modèle

Module -

Porte, couvercle

Forme de couvercle	carré
Matériau du couvercle	Polyamide

Matières

Couleur	gris fer
Couleur RAL	RAL 7011 - Gris fer
Matière	polyamide (PA)
Groupe de matériau	matériau mélanger

Dimensions

Profondeur d'encastrement minimale	77 mm
Longueur extérieur	219 mm
Longueur intérieur	200 mm
Largeur intérieur	200 mm
Profondeur pour la mise en place de revêtement	5 mm
Largeur extérieure	219 mm
Taille nominale d'installation	Q06

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	non
Charge maximale	Poinçon d'inspection Ø 13mm 3 kN / Poinçon d'inspection Ø 130mm 5 kN
Installation sur mur en béton	oui

Connexion

Nombre d'entrée de câbles	1
Nombre de prises de courant de type SCHUKO	6

Équipement

Nombre d'appareils pouvant être installés	6
Nombre de boîte d'appareillage	2
Avec cadre de protection pour revêtement de sol	oui
Avec évidement pour revêtement de sol	oui

Standards

Homologations	EN50085-2-2
---------------	-------------

Sécurité

Sans halogène	oui
Classe de protection (IP) en état inutilisé	IP30
Classe de protection (IP) en état d'utilisation	IP20
Résistance au choc	IK08