


VR06057011



### Boîte sol ronde 12 mod grise

Fiche produit

#### Architecture

Sortie de câble Avec sortie de câble dans le couvercle

#### Fonctions

Compatible avec l'installation en plancher creux	oui
Compatible avec l'installation en faux plancher	oui
Compatible avec les goulottes sous le plancher	oui
Adapté au nettoyage humide	non

#### Modèle

Module -

#### Porte, couvercle

Forme de couvercle	Prise de câble
Matériau du couvercle	Polyamide

#### Matières

Couleur	gris fer
Couleur RAL	RAL 7011 - Gris fer
Matière	polyamide (PA)
Groupe de matériau	matériau mélanger

#### Dimensions

Profondeur d'encastrement minimale	77 mm
Diamètre d'installation	215 mm
Profondeur pour la mise en place de revêtement	5 mm
Diamètre extérieur	234 mm
Taille nominale d'installation	R06

#### Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	non
Charge maximale	Poinçon d'inspection Ø 13mm 3 kN / Poinçon d'inspection Ø 130mm 5 kN
Installation sur mur en béton	oui

#### Connexion

Nombre d'entrée de câbles	1
Nombre de prises de courant de type SCHUKO	6

#### Équipement

Nombre d'appareils pouvant être installés	6
Nombre de boîte d'appareillage	2
Avec cadre de protection pour revêtement de sol	oui
Avec évidement pour revêtement de sol	oui

**Standards**

---

Homologations	EN50085-2-2
---------------	-------------

---

**Sécurité**

---

Sans halogène	oui
Classe de protection (IP) en état inutilisé	IP30
Classe de protection (IP) en état d'utilisation	IP20
Résistance au choc	IK08

---