



UK340282



## Goul acier 28 x 340 sol béton

Fiche produit

### Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	39
---	----

### Matières

Couleur	zingué
Matière	tôle d'acier
Groupe de matériau	acier
Type de traitement de surface	zingué

### Dimensions

Hauteur produit installé	28 mm
Longueur	2000 mm
Largeur produit installé	340 mm

### Installation, montage

Charge maximale	Poinçon d'inspection Ø 13mm 1,5 kN
-----------------	------------------------------------

### Câble

Section intérieure / utile	9520 mm <sup>2</sup>
----------------------------	----------------------

### Equipement

Nombre de compartiments	2
Couvercle détachable	oui

### Standards

Homologations	EN50085-2-2
Directive européenne RoHS	conformité volontaire

### Sécurité

Sans halogène	oui
---------------	-----