




UK340382



Goul acier 38 x 340 sol béton

Fiche produit

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	52
---	----

Matières

Couleur	zingué
Matière	tôle d'acier
Groupe de matériau	acier
Type de traitement de surface	zingué

Dimensions

Hauteur produit installé	38 mm
Hauteur de goulotte	38 mm
Longueur	2000 mm
Largeur produit installé	340 mm

Installation, montage

Charge maximale	Poinçon d'inspection Ø 13mm 1,5 kN
-----------------	------------------------------------

Câble

Section intérieure / utile	12920 mm ²
----------------------------	-----------------------

Equipement

Nombre de compartiments	2
Couvercle détachable	oui

Standards

Homologations	EN50085-2-2
Directive européenne RoHs	conformité volontaire

Sécurité

Sans halogène	oui
---------------	-----