



UK340383



Goul acier 38 x 340 sol béton

Fiche produit

Capacité

| | |
|---|----|
| Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) | 53 |
|---|----|

Matières

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Couleur | zingué |
| Matière | tôle d'acier |
| Groupe de matériau | acier |
| Type de traitement de surface | zingué |

Dimensions

| | |
|--------------------------|---------|
| Hauteur produit installé | 38 mm |
| Hauteur de goulotte | 38 mm |
| Longueur | 2000 mm |
| Largeur produit installé | 340 mm |

Installation, montage

| | |
|-----------------|------------------------------------|
| Charge maximale | Poinçon d'inspection Ø 13mm 1,5 kN |
|-----------------|------------------------------------|

Câble

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Section intérieure / utile | 12920 mm ² |
|----------------------------|-----------------------|

Equipement

| | |
|-------------------------|-----|
| Nombre de compartiments | 3 |
| Couvercle détachable | oui |

Standards

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Homologations | EN50085-2-2 |
| Directive européenne RoHs | conformité volontaire |

Sécurité

| | |
|---------------|-----|
| Sans halogène | oui |
|---------------|-----|