




UKK190382



### Angle vertical 38 x 190

Fiche produit

#### Fonctions

Compatible avec les goulottes de sol recouvertes d'une chape	oui
Compatible avec les goulottes de sol fermées à ras de la chape	non

#### Matières

Couleur	zingué
Matière	tôle d'acier
Groupe de matériau	acier
Type de traitement de surface	zingué

#### Dimensions

Hauteur produit installé	38 mm
Longueur	200 mm
Largeur produit installé	190 mm
Mesure a	38 mm
Mesure b	190 mm

#### Accessoires inclus

Changement de direction	vertical ascendant
-------------------------	--------------------

#### Equipement

Nombre de compartiments	2
-------------------------	---

#### Standards

Homologations	EN50085-2-2
Directive européenne RoHS	conformité volontaire

#### Sécurité

Sans halogène	oui
---------------	-----