




UDB2050080



Boîte 290 mm chape 50-80 mm

Fiche produit

Fonctions

Possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure	oui
Compatible avec les goulottes de sol recouvertes d'une chape	oui
Compatible avec les goulottes de sol fermées à ras de la chape	non

Compatibilité

Largeurs de profilé compatible	190 / 240 mm
--------------------------------	--------------

Porte, couvercle

Forme de couvercle	Aveugles
Montage du porte-couvercle	oui

Matières

Couleur	zingué
Matière	mélange de matériaux
Matériau de la paroi latérale	-
Groupe de matériau	matériau mélanger

Dimensions

Hauteur minimale de la table	50 mm
Longueur	428 mm
Plage de nivellement	50 / 80 mm
Dimension nominale	240 mm

Installation, montage

Charge maximale	Poinçon d'inspection Ø 13mm 1,5 kN
Convient pour la pose de joints d'étanchéité	non

Equipement

Avec plaque de base	oui
---------------------	-----

Standards

Homologations	EN50085-2-2
Directive européenne RoHS	conformité volontaire

Sécurité

Sans halogène	oui
---------------	-----