


UDB2075125



**Boîte 290 mm chape 75-125 mm**

Fiche produit

**Fonctions**

Possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure	oui
Compatible avec les goulottes de sol recouvertes d'une chape	oui
Compatible avec les goulottes de sol fermées à ras de la chape	non

**Compatibilité**

Largeurs de profilé compatible	190 / 240 mm
--------------------------------	--------------

**Porte, couvercle**

Forme de couvercle	Aveugles
Montage du porte-couvercle	oui

**Matières**

Couleur	zingué
Matière	mélange de matériaux
Matériau de la paroi latérale	-
Groupe de matériau	matériau mélanger

**Dimensions**

Hauteur minimale de la table	75 mm
Longueur	428 mm
Plage de nivellement	75 / 125 mm
Dimension nominale	240 mm

**Installation, montage**

Charge maximale	Poinçon d'inspection Ø 13mm 1,5 kN
Convient pour la pose de joints d'étanchéité	non

**Equipement**

Avec plaque de base	oui
---------------------	-----

**Standards**

Homologations	EN50085-2-2
Directive européenne RoHS	conformité volontaire

**Sécurité**

Sans halogène	oui
---------------	-----