


UDB3120170



Boîte 340 mm chape 120-170 mm

Fiche produit

Fonctions

| | |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure | oui |
| Compatible avec les goulottes de sol recouvertes d'une chape | oui |
| Compatible avec les goulottes de sol fermées à ras de la chape | non |

Compatibilité

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Largeurs de profilé compatible | 190 / 340 mm |
|--------------------------------|--------------|

Porte, couvercle

| | |
|----------------------------|----------|
| Forme de couvercle | Aveugles |
| Montage du porte-couvercle | oui |

Matières

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Couleur | zingué |
| Matière | mélange de matériaux |
| Matériau de la paroi latérale | - |
| Groupe de matériau | matériau mélanger |

Dimensions

| | |
|------------------------------|--------------|
| Hauteur minimale de la table | 120 mm |
| Longueur | 498 mm |
| Plage de nivellement | 120 / 170 mm |
| Dimension nominale | 340 mm |

Installation, montage

| | |
|----------------------------------------------|------------------------------------|
| Charge maximale | Poinçon d'inspection Ø 13mm 1,5 kN |
| Convient pour la pose de joints d'étanchéité | non |

Equipement

| | |
|---------------------|-----|
| Avec plaque de base | oui |
|---------------------|-----|

Standards

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Homologations | EN50085-2-2 |
| Directive européenne RoHs | conformité volontaire |

Sécurité

| | |
|---------------|-----|
| Sans halogène | oui |
|---------------|-----|