



EKSQ405BL

Boîte jonct couv plein 20000 N

Fiche produit

Fonctions

Compatible avec l'installation en plancher creux	oui
Compatible avec l'installation en faux plancher	oui
Compatible avec les goulottes sous le plancher	oui

Porte, couvercle

Forme de couvercle	carré
--------------------	-------

Matières

Couleur	acier inoxydable
Matière	acier inoxydable
Groupe de matériau	acier inoxydable

Dimensions

Profondeur d'encastrement minimale	116 mm
Hauteur produit installé	116 mm
Longueur intérieur	405 mm
Largeur intérieur	405 mm
Profondeur pour la mise en place de revêtement	28 mm
Taille nominale d'installation	Q12

Installation, montage

Charge maximale	Poinçon d'inspection Ø 13mm 3 kN / Poinçon d'inspection Ø 130mm 20 kN
-----------------	---

Equipement

Avec évidement pour revêtement de sol	oui
---------------------------------------	-----

Standards

Homologations	EN50085-2-2
Directive européenne RoHS	conformité volontaire

Sécurité

Sans halogène	oui
Classe de protection (IP) en état d'utilisation	IP20
Résistance au choc	IK10