


UDM3306R12



Cadre dia. 306 boîte 340 mm

Fiche produit

Fonctions

Couvercle ouverture de montage oui

Matières

Couleur zingué

Matière tôle d'acier

Groupe de matériau acier

Dimensions

Longueur 360 mm

Largeur produit installé 360 mm

Dimension nominale 340 mm

Epaisseur matière 4 mm

Diamètre 306 mm

Taille nominale d'installation R12

Installation, montage

Ouverture de montage -

Standards

Homologations EN50085-2-2

Directive européenne RoHs conformité volontaire

Sécurité

Sans halogène oui