



GD213A



### Coffret Gamma+ 13, 2 rangées, 26 M

Fiche produit

#### Architecture

Mode de fixation en saillie

#### Compatibilité

Compatible avec montage Rail DIN oui

#### Intensité du courant

Courant assigné nominal 63 A

#### Porte, couvercle

Type de fermeture de la porte Pas de fermeture

Indice de protection avec porte IP 40

Cadenassable non

Type de couvercle Avec découpe

Verrouillage de la porte sans

type de couvercle optionnel

Couvercle/porte transparent(e) non

#### Matières

Poids du cuivre contenu dans le produit 0,021 kg

Couleur RAL 9010

Couleur blanc

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Matière matière plastique

#### Dimensions

Profondeur produit installé 103 mm

Profondeur interne 103 mm

Hauteur produit installé 375 mm

Largeur produit installé 250 mm

Largeur dans les unités de division 13

#### Accessoires inclus

Plaque de montage incluse oui

Avec serrure non

#### Equipement

Nombre rangées 2

Nombre de travée de large 1

Nombre de rails 2

Accessoires oui

#### Standards

Directive européenne WEEE non concerné

**Sécurité**

---

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK05
Indice de protection IP	IP30
Classe de protection	classe I

---