



GL24TP

Alfa encastré, 2 rangées, porte transp.

Fiche produit

Architecture

Mode de fixation encastré

Compatibilité

Compatible avec montage Rail DIN non

Intensité du courant

Courant assigné nominal 63 A

Porte, couvercle

Type de fermeture de la porte Loquet

Nombre de serrure de la porte 1

Verrouillage de la porte sans

Nombre de portes 1

type de couvercle porte

Couvercle/porte transparent(e) oui

Matières

Couleur RAL 9010

Couleur blanc

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Matière matière plastique

Dimensions

Profondeur de montage 100 mm

Profondeur produit installé 111 mm

Hauteur produit installé 485 mm

Largeur produit installé 430 mm

Largeur dans les unités de division 24

Accessoires inclus

Plaque de montage incluse non

Avec serrure non

Equipement

Nombre rangées 2

Nombre de clés 1

Nombre de rails 2

Accessoirable oui

Standards

Directive européenne WEEE concerné

Classe de protection IEC-61140 II

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Indice de protection IP	IP40
Classe de protection	classe II
