



FWB42GS

Coffret FWB, univers, IP44,650x500x161, QC

Fiche produit

Architecture

Mode de fixation encastré, en saillie, semi-encastré

Modèle

Module avec bornes

Compatibilité

Compatible avec montage Rail DIN oui

Intensité du courant

Courant assigné nominal 125 A

Porte, couvercle

Type de fermeture de la porte Loquet rabattable

Nombre de serrure de la porte 1

Type de couvercle Avec découpe

Battant de porte unique

Nombre de portes 1

type de couvercle porte

Couvercle/porte transparent(e) oui

Matières

Couleur blanc

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Matière acier

Dimensions

Profondeur produit installé 165 mm

Profondeur interne 156 mm

Hauteur produit installé 650 mm

Hauteur de montage 650 mm

Largeur produit installé 550 mm

Largeur dans les unités de division 12

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur non

Accessoires inclus

Plaque de montage incluse non

Avec serrure non

Equipement

Nombre rangées	8
Nombre de travée de large	2
Nombre de clés	1
Nombre de rails	8
Accessoiable	oui
Extension possible	oui

Standards

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

Sécurité

Indice de protection IP	IP44
Classe de protection	classe II