



WS136

Interrupteur Systo pour prises multiples

Fiche produit

Architecture

Type d'organe de commande touche simple

Mode de fixation encastré ou en goulotte

Modèle

- 2 pôles

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux non

- No

Principales caractéristiques électriques

Tension nominale 250V

Fréquence assignée 50/60 Hz

Intensité du courant

Courant assigné nominal 16 AX

Matières

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Matière polycarbonate (PC)

Type de traitement de surface matt

Dimensions

Profondeur produit installé 52 mm

Hauteur produit installé 45 mm

Dimensions (LLxllxhh) 45x45x52mm

Largeur produit installé 45 mm

Installation, montage

Type de montage encastré

Connexion

Type de connexion cage sans vis

Équipement

- sans éclairage (non éclairable)

Standards

Homologations EN 60669-1

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Conditions d'utilisation

Température de service	-10...35 °C
Température de stockage/transport	-10...50 °C

Identification

Série	sys
Composition	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
