



Repartiteur multifiche 4p. 250A

Fiche produit

Architecture

Nombre de pôles 4 P

Principales caractéristiques électriques

Tension nominale 690 V

Intensité du courant

Courant assigné nominal 250 A

Matières

Couleur RAL 7035

Dimensions

Profondeur produit installé 45 mm

Hauteur produit installé 40 mm

Largeur produit installé 422 mm

Standards

Directive européenne WEEE concerné

Sécurité

Indice de protection IP IP20

KJ03A