



FL216B

Orion+ pol porte op 650X400X200

Fiche produit

Architecture

Mode de fixation	Montage mural
------------------	---------------

Compatibilité

Approprié pour parafoudre	non
---------------------------	-----

Intensité du courant

Courant assigné nominal	630 A
-------------------------	-------

Porte, couvercle

Type de fermeture de la porte	Serrure à triangle male 7mm
Cadenassable	oui
Nombre de serrure de la porte	2
Type de couvercle	fermé (plein)
Battant de porte	unique
Matière de la porte	Plastique
Nombre de portes	1
Matière transparente de la porte	Plastique
type de couvercle	porte
Couvercle/porte transparent(e)	non

Matières

Couleur	RAL 7035
Couleur	gris clair
Couleur RAL	RAL 7035 - Gris clair
Matière	polyester renforcé de fibres de verre
Type de traitement de surface	non traitée

Dimensions

Profondeur produit installé	200 mm
Profondeur interne	200 mm
Hauteur produit installé	650 mm
Largeur produit installé	400 mm
Largeur dans les unités de division	18
Epaisseur du matériau des parois latérales	2 mm

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	oui
-----------------------------	-----

Accessoires inclus

Plaque de montage incluse	non
Avec serrure	oui

Equipement

Nombre rangées	4
Nombre de clés	2
Nombre de rails	4

Standards

Homologations	BS EN 62208
Directive européenne WEEE	non concerné

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	>IK10
Indice de protection IP	IP66
Classe de protection	classe II