



FL263B

Porte, orion plus, vitrée, 500x400x200mm

Fiche produit

Architecture

Mode de fixation Montage mural

Compatibilité

Approprié pour parafoudre non

Intensité du courant

Courant assigné nominal 630 A

Porte, couvercle

Type de fermeture de la porte Serrure à triangle male 7mm

Cadenassable oui

Nombre de serrure de la porte 2

Type de couvercle fermé (plein)

Battant de porte unique

Matière de la porte Plastique

Nombre de portes 1

Matière transparente de la porte Plastique

type de couvercle porte

Couvercle/porte transparent(e) oui

Matières

Couleur RAL 7035

Couleur gris clair

Couleur RAL RAL 7035 - Gris clair

Matière polyester renforcé de fibres de verre

Type de traitement de surface non traitée

Dimensions

Profondeur produit installé 200 mm

Profondeur interne 200 mm

Hauteur produit installé 500 mm

Largeur produit installé 400 mm

Largeur dans les unités de division 18

Epaisseur du matériau des parois latérales 3 mm

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur oui

Accessoires inclus

Plaque de montage incluse non

Avec serrure oui

Equipement

Nombre rangées	3
Nombre de clés	2
Nombre de rails	3

Standards

Homologations	BS EN 62208
Directive européenne WEEE	non concerné

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK08
Indice de protection IP	IP66
Classe de protection	classe II