



FL279B

**Porte, orion plus, vitrée, 800x600x300mm**

Fiche produit

**Architecture**

Mode de fixation Montage mural

**Compatibilité**

Approprié pour parafoudre non

**Intensité du courant**

Courant assigné nominal 630 A

**Porte, couvercle**

Type de fermeture de la porte Serrure à triangle male 7mm

Cadenassable oui

Nombre de serrure de la porte 2

Type de couvercle fermé (plein)

Battant de porte unique

Matière de la porte Plastique

Nombre de portes 1

Matière transparente de la porte Verre

type de couvercle porte

Couvercle/porte transparent(e) oui

**Matières**

Couleur RAL 7035

Couleur gris clair

Couleur RAL RAL 7035 - Gris clair

Matière polyester renforcé de fibres de verre

Type de traitement de surface non traitée

**Dimensions**

Profondeur produit installé 300 mm

Profondeur interne 300 mm

Hauteur produit installé 800 mm

Largeur produit installé 600 mm

Largeur dans les unités de division 28

Epaisseur du matériau des parois latérales 3 mm

**Installation, montage**

Adapté à un usage extérieur oui

**Accessoires inclus**

Plaque de montage incluse non

Avec serrure oui

**Equipement**

Nombre rangées	5
Nombre de clés	2
Nombre de rails	5

**Standards**

Homologations	BS EN 62208
Directive européenne WEEE	non concerné

**Sécurité**

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK08
Indice de protection IP	IP66
Classe de protection	classe II