



FL310B

Porte, orion plus, opaque, 550x1100x300mm

Fiche produit

Architecture

Mode de fixation en saillie

Compatibilité

Approprié pour parafoudre non

Intensité du courant

Courant assigné nominal 630 A

Porte, couvercle

Type de fermeture de la porte Serrure à triangle male 7mm

Type de couvercle Avec découpe

Battant de porte unique

type de couvercle porte

Couvercle/porte transparent(e) oui

Matières

Couleur RAL 7035

Couleur gris clair

Couleur RAL RAL 7035 - Gris clair

Matière matière plastique

Type de traitement de surface revêtement pur poudre

Dimensions

Profondeur de montage 300 mm

Profondeur produit installé 300 mm

Profondeur interne 300 mm

Hauteur produit installé 550 mm

Largeur produit installé 1100 mm

Epaisseur du matériau des parois latérales 1,5 mm

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur oui

Accessoires inclus

Plaque de montage incluse non

Avec serrure oui

Equipement

Nombre rangées 3

Nombre de travée de large 2

Nombre de clés 1

Extension possible oui

Standards

Directive européenne WEEE	non concerné
---------------------------	--------------

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	>IK10
---	-------

Indice de protection IP	IP65
-------------------------	------

Classe de protection	classe II
----------------------	-----------

Préservation de la fonction	-
-----------------------------	---
