



FL327B

Coff porte op pol 1200x850x300

Fiche produit

Architecture

Mode de fixation accroché

Compatibilité

Approprié pour parafoudre non

Intensité du courant

Courant assigné nominal 630 A

Porte, couvercle

Type de fermeture de la porte Serrure à barillet

Cadenassable oui

Type de couvercle fermé (plein)

Battant de porte unique

type de couvercle couvercle

Couvercle/porte transparent(e) non

Matières

Couleur RAL 7035

Couleur gris clair

Couleur RAL RAL 7035 - Gris clair

Matière polyester renforcé de fibres de verre

Type de traitement de surface revêtement pur poudre

Dimensions

Profondeur de montage 300 mm

Profondeur produit installé 300 mm

Profondeur interne 300 mm

Hauteur produit installé 1200 mm

Largeur produit installé 850 mm

Epaisseur du matériau des parois latérales 2 mm

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur oui

Accessoires inclus

Plaque de montage incluse non

Avec serrure oui

Equipement

Nombre rangées 7

Nombre de travée de large 1

Nombre de clés 2

Extension possible non

Standards

Directive européenne WEEE	non concerné
---------------------------	--------------

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK08
---	------

Indice de protection IP	IP65
-------------------------	------

Classe de protection	classe II
----------------------	-----------

Essai fil incandescent	selon EN 60695-2-11: 750°C
------------------------	----------------------------

Préservation de la fonction	-
-----------------------------	---
