



FL352B

### Coff porte op pol 1450x850x300

Fiche produit

#### Architecture

Mode de fixation accroché

#### Compatibilité

Approprié pour parafoudre non

#### Intensité du courant

Courant assigné nominal 630 A

#### Porte, couvercle

Épaisseur de la matière du couvercle 2 mm

Type de fermeture de la porte Serrure à barillet

Cadenassable oui

Type de couvercle fermé (plein)

Battant de porte unique

type de couvercle couvercle

Couvercle/porte transparent(e) non

#### Matières

Couleur RAL 7035

Couleur gris clair

Couleur RAL RAL 7035 - Gris clair

Matière polyester renforcé de fibres de verre

Type de traitement de surface revêtement pur poudre

#### Dimensions

Profondeur de montage 300 mm

Profondeur produit installé 300 mm

Profondeur interne 300 mm

Hauteur produit installé 1450 mm

Largeur produit installé 850 mm

Épaisseur du matériau des parois latérales 2 mm

#### Installation, montage

Adapté à un usage extérieur oui

#### Accessoires inclus

Plaque de montage incluse oui

Avec serrure oui

#### Équipement

Nombre rangées 3

Nombre de travée de large 1

Nombre de clés 2

Extension possible non

**Standards**

---

Directive européenne WEEE	non concerné
---------------------------	--------------

---

**Sécurité**

---

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK08
---	------

---

Indice de protection IP	IP65
-------------------------	------

---

Classe de protection	classe II
----------------------	-----------

---

Préservation de la fonction	-
-----------------------------	---

---