



FL358B

**Porte, orion plus, opaque, 2050x850x300mm**

Fiche produit

**Architecture**

Mode de fixation en saillie

**Compatibilité**

Approprié pour parafoudre non

**Intensité du courant**

Courant assigné nominal 630 A

**Porte, couvercle**

Type de fermeture de la porte Serrure à triangle male 7mm

Type de couvercle Avec découpe

Battant de porte unique

type de couvercle porte

Couvercle/porte transparent(e) oui

**Matières**

Couleur RAL 7035

Couleur gris clair

Couleur RAL RAL 7035 - Gris clair

Matière matière plastique

Type de traitement de surface revêtement pur poudre

**Dimensions**

Profondeur de montage 300 mm

Profondeur produit installé 300 mm

Profondeur interne 300 mm

Hauteur produit installé 2050 mm

Largeur produit installé 850 mm

Epaisseur du matériau des parois latérales 1,5 mm

**Installation, montage**

Adapté à un usage extérieur oui

**Accessoires inclus**

Plaque de montage incluse non

Avec serrure oui

**Equipement**

Nombre rangées 5

Nombre de travée de large 1

Nombre de clés 2

Extension possible oui

**Standards**

---

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Directive européenne WEEE | non concerné |
|---------------------------|--------------|

---

**Sécurité**

---

|   |       |
|---|-------|
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | >IK10 |
|---|-------|

---

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP65 |
|-------------------------|------|

---

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Classe de protection | classe II |
|----------------------|-----------|

---

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Préservation de la fonction | - |
|-----------------------------|---|

---