



FL368B

Coff porte op pol 2050x1100x300

Fiche produit

Architecture

Mode de fixation accroché

Compatibilité

Approprié pour parafoudre non

Intensité du courant

Courant assigné nominal 630 A

Porte, couvercle

Epaisseur de la matière du couvercle 2 mm

Type de fermeture de la porte Serrure à barillet

Cadenassable oui

Type de couvercle fermé (plein)

Battant de porte unique

type de couvercle couvercle

Couvercle/porte transparent(e) non

Matières

Couleur RAL 7035

Couleur gris clair

Couleur RAL RAL 7035 - Gris clair

Matière polyester renforcé de fibres de verre

Type de traitement de surface revêtement pur poudre

Dimensions

Profondeur de montage 300 mm

Profondeur produit installé 300 mm

Profondeur interne 300 mm

Hauteur produit installé 2050 mm

Largeur produit installé 1100 mm

Epaisseur du matériau des parois latérales 2 mm

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur oui

Accessoires inclus

Plaque de montage incluse oui

Avec serrure oui

Equipement

Nombre rangées 5

Nombre de travée de large 2

Nombre de clés 2

Extension possible non

Standards

| | |
|---------------------------|--------------|
| Directive européenne WEEE | non concerné |
|---------------------------|--------------|

Sécurité

| | |
|---|------|
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | IK08 |
|---|------|

| | |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP65 |
|-------------------------|------|

| | |
|----------------------|-----------|
| Classe de protection | classe II |
|----------------------|-----------|

| | |
|-----------------------------|---|
| Préservation de la fonction | - |
|-----------------------------|---|
