



FL500B

Armo., orion plus, murale, 550x600x300mm

Fiche produit

Architecture

Mode de fixation en saillie

Compatibilité

Compatible avec montage Rail DIN oui

Intensité du courant

Courant assigné nominal 630 A

Porte, couvercle

Type de fermeture de la porte Serrure à triangle male 7mm

Type de couvercle fermé (plein)

Verrouillage de la porte par clé

type de couvercle porte

Couvercle/porte transparent(e) oui

Matières

Couleur RAL 7035

Couleur gris clair

Couleur RAL RAL 7035 - Gris clair

Matière matière plastique

Dimensions

Profondeur de montage 300 mm

Profondeur produit installé 300 mm

Profondeur interne 300 mm

Hauteur produit installé 550 mm

Largeur produit installé 600 mm

Largeur dans les unités de division 23

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur oui

Accessoires inclus

Plaque de montage incluse non

Avec serrure oui

Equipement

Nombre rangées 3

Nombre de clés 1

Accessoirable oui

Sécurité

Indice de protection IP IP65