



FL412B

Porte, orion plus, vitrée, 1050x1000mm

Fiche produit

Modèle

Finition porte pour verrouillage de sectionneur oui

Porte, couvercle

Type de fermeture de la porte Triangulaire 8 mm

Nombre de serrure de la porte 1

Nombre de portes 2

Couvercle/porte transparent(e) oui

Matières

Couleur RAL 7035

Couleur gris clair

Couleur RAL RAL 7035 - Gris clair

Matière matière plastique

Type de traitement de surface brut

Dimensions

Profondeur produit installé 35 mm

Hauteur produit installé 1050 mm

Largeur produit installé 1000 mm

Equipement

Nombre de travée de large 1

Nombre de clés 1

Finition CEM oui

Sécurité

Indice de protection IP IP65

Classe de protection classe II