


Appareillage mural

**essensya,**  
colorez  
l'essentiel



**:hager**




# essensya



Accessible, simple et pratique, la gamme essensya répond à tous les besoins essentiels pour vos chantiers et s'adapte à toutes les ambiances en apportant une touche colorée à vos projets.


# 2 références pour un produit. La différence : le choix.

1 mécanisme avec 2 choix de couleurs



WE100(T)

1 modèle de plaque, 14 couleurs









# 01

## Sécurité optimale

Manettes de déconnexion protégées.  
Support renforcé en fibre de verre et isolant  
contre les chocs électriques.



# 02

## Mise en œuvre facile

Lampes et mécanismes à clipser.  
Mécanisme compact à connexion  
SansVis. Raccordement par le bas.  
Pour prises doubles et triples :  
bornier à double entrée et à chacun  
des puits de prise.



# 03

## Finition impeccable

Système de compensation de la plaque  
pour rattraper les défauts du mur.  
Protection de chantier systématiquement  
montée sur les mécanismes.

## A chaque intérieur, son interrupteur

Plus que des produits fonctionnels, nos différentes gammes d'interrupteurs et prises sont dessinées pour s'accorder à chaque style de décoration et à chaque style de vie. Pour aider vos clients dans leur choix, nous vous proposons deux outils digitaux pour appréhender chaque design, couleur et fonctionnalité de nos produits. L'appareillage mural étant partie prenante dans la décoration, visualisez le rendu esthétique de celui-ci grâce au configurateur web et à l'application Hager Switch pour tablettes.

# Colorez l'essentiel


Une palette de couleurs universelle,  
sobre et colorée pour répondre  
à l'ensemble des tendances déco.



Blanc - WE401




Noir - WE401N




Graphite - WE421




Sisal - WE431



Bleu émail - WE441




Bronze - WE461



Rouge émail - WE471




Titane - WE491




Botanic - WE541



Coral - WE551




Anthracite - WE521



Riviera - WE531



Sierra - WE561




Terra - WE571

## Des plaques multipostes pour répondre à toutes les configurations de pose.


- Entraxe 71 mm, réversible en horizontale ou verticale, 2 à 4 postes.
- Entraxe 57 mm, en verticale, 2 et 3 postes.



Blanc - WE402



Titane - WE492



Sisal - WE433



Noir - WE404N

# L'essentiel des fonctions

La gamme essensya couvre  
la majorité des besoins courants.



WE000T



WE002T



WE100



WE300



WE048T



WE111



WE100T



WE290



WE211



WE256



WE253



WE250



WE156



WE051T



WE061



WE040





WE200



WE211

# essensya intelligent



**Nous avons voulu essensya  
comme un appareillage  
minimaliste et malin  
dans ses possibilités.**




## Gagnez en temps et en câblage avec les micromodules.

Centraliser les volets en un rien de temps, créer ou ajouter une commande sans nouvelle gaine, rassembler les commandes etc. De nombreuses possibilités avec une installation simple et sans câblage avec les différentes solutions radio.



## Connectez vos clients à leur habitation.

Centralisation de l'éclairage et des volets, accès distant, pilotage à la voix, etc. Des usages qui facilitent le quotidien en installant une box coviva au logement.



Commandes	Désignation	Réf. à vis possibilité de rajouter des griffes		Réf. prémontée des griffes WK696
		Blanc	Titane	Blanc
 <p><b>Interrupteurs</b> 10 AX - 250 V ~ IP2XC</p>	Interrupteur 10 AX	<b>WE000</b>	-	<b>WE000G</b>
	Va-et-vient 10 AX	<b>WE001</b>	<b>WE001T</b>	<b>WE001G</b>
	Va-et-vient à voyant 10 AX	<b>WE002</b>	<b>WE002T</b>	<b>WE002G</b>
	Permutateur 10 AX	<b>WE010</b>	<b>WE010T</b>	-
	Lot de 50 va-et-vient	<b>WE00150</b>	<b>WE00150T</b>	-
 <p><b>Poussoirs</b> 10 A - 250 V ~ IP2XC</p>	Poussoir inverseur 10 A	<b>WE022</b>	<b>WE022T</b>	<b>WE022G</b>
	Poussoir inverseur à voyant 10 A	<b>WE023</b>	<b>WE023T</b>	<b>WE023G</b>
	Poussoir porte-étiquette à voyant 10 A	<b>WE025</b>	<b>WE025T</b>	<b>WE025G</b>
	En retirant un ressort le poussoir devient va-et-vient			
 <p><b>Doubles interrupteurs et doubles poussoirs</b> 10 A - 250 V ~ IP2XC</p>	Double va-et-vient 10 AX	<b>WE040</b>	<b>WE040T</b>	<b>WE040G</b>
	Double poussoir	<b>WE044</b>	<b>WE044T</b>	<b>WE044G</b>
	Double poussoir à voyant	<b>WE045</b>	<b>WE045T</b>	-
	Double poussoir à voyant et sans voyant	<b>WE046</b>	<b>WE046T</b>	-
	En retirant un ressort le poussoir devient va-et-vient			
<b>Commandes Confort</b> <b>Commandes de VMC</b>  <p>10 A - 250 V ~ IP2XC</p>	Va-et-vient VMC	<b>WE048</b>	<b>WE048T</b>	-
	Poussoir VMC	<b>WE049</b>	<b>WE049T</b>	-
 <p><b>Interrupteurs auto-matiques à infrarouge</b> IP2XC</p>	Inter. auto. sans neutre (2 fils)	<b>WE052</b>	<b>WE052T</b>	-
	Inter. auto. avec neutre (3 fils)	<b>WE053</b>	<b>WE053T</b>	-
	auto. pour cage d'escalier	<b>WE054</b>	<b>WE054T</b>	-
<b>Variateurs</b> <b>IP2XC</b>	Variateur rotatif	<b>WE062</b>	<b>WE062T</b>	-
	Variateur poussoir	<b>WE063</b>	<b>WE063T</b>	-
	Variateur connecté	<b>WE070</b>	<b>WE070T</b>	-
 <p><b>Commandes de volets roulants</b> 10 A - 250 V ~ IP2XC</p>	Double va-et-vient volets roulants	<b>WE300</b>	<b>WE300T</b>	-
	Double poussoir volets roulants	<b>WE301</b>	<b>WE301T</b>	-
	Volet Roulant connecté	<b>WE080</b>	<b>WE080T</b>	-
 <p><b>Thermostats électroniques</b> IP2XC</p>	Thermostat d'ambiance	<b>WE310</b>	<b>WE310T</b>	-

Prises de courant		Désignation	Réf. à vis possibilité de rajouter des griffes		Réf. prémontée des griffes WK696
			Blanc	Titane	Blanc
	<b>Prises à éclipse</b>  16 A - 250 V ~ IP2XC	Prise 2P + T	<b>WE100</b>	<b>WE100T</b>	<b>WE100G</b>
		Double prise 2P + T	<b>WE122</b>	<b>WE122T</b>	-
		Triple prise 2P + T	<b>WE123</b>	<b>WE123T</b>	-
		Prise 2P + T détrompée	<b>WE105</b>	-	-
		Prise 2P	<b>WE102</b>	<b>WE102T</b>	<b>WE102G</b>
		Lot de 50 prises de courant WE100	<b>WE10050</b>	<b>WE10050T</b>	-
	<b>Sorties de câbles</b>	Sortie de câbles modulable	<b>WE156</b>	<b>WE156T</b>	-
		Sortie de câbles extraplate (pas de multiposte)	<b>WE155</b>	<b>WE155T</b>	-
		Sortie de câbles étanche IP44	<b>WE154</b>	<b>WE154T</b>	<b>WE154G</b>
	<b>Accessoires</b>	Obturbateur	<b>WE157</b>	<b>WE157T</b>	-
		Support pour mécanisme 45 x 45	<b>WE450</b>	-	-
		Support pour mécanisme gallery	<b>WE451</b>	-	-
<b>Prises de communication</b>					
	<b>Prise téléphone</b>	Prise téléphone "T"	<b>WE200</b>	<b>WE200T</b>	-
	<b>Prises informatiques</b>	Prise RJ45 cat.5e UTP pour grade 1	<b>WE211</b>	<b>WE211T</b>	-
		Prise RJ45 cat.5e FTP pour grade 1	<b>WE214</b>	<b>WE214T</b>	<b>WE214G</b>
		Prise RJ45 cat.6 UTP pour grade 1	<b>WE220</b>	<b>WE220T</b>	-
		Prise RJ45 cat.6 FTP pour grade 2	<b>WE223</b>	<b>WE223T</b>	<b>WE223G</b>
		Prise RJ45 cat.6 STP pour grade 1	<b>WE226</b>	<b>WE226T</b>	-
		Prise RJ45 cat.6 STP pour grade 2 TV	<b>WE230</b>	<b>WE230T</b>	-
		Prise RJ45 cat.6A STP pour grade 3 TV	<b>WE228</b>	<b>WE228T</b>	-
	<b>Prises télévision</b>	Prise TV directe	<b>WE250</b>	<b>WE250T</b>	<b>WE250G</b>
		Prise TV + FM directe	<b>WE253</b>	<b>WE253T</b>	<b>WE253G</b>
		Prise TV + FM + SAT directe 1 entrée	<b>WE256</b>	<b>WE256T</b>	-
		Prise TV + FM + SAT directe 2 entrées	<b>WE257</b>	<b>WE257T</b>	-
		Prise double F (réseau câblé)	<b>WE258</b>	<b>WE258T</b>	-
		Prise TV type F	<b>WE259</b>	<b>WE259T</b>	-
	<b>Prises HP</b>	Prise haut-parleur simple	<b>WE290</b>	<b>WE290T</b>	-
		Prise haut-parleur double	<b>WE291</b>	<b>WE291T</b>	-
	<b>Chargeur USB</b>	Chargeur double			
		Type A + A	<b>WE112</b>	<b>WE112T</b>	-
		Type A + C	<b>WE113</b>	<b>WE113T</b>	-
	<b>Accessoires</b>	Boîte saillie 1 poste	-	<b>WE681T</b>	<b>WE681</b>
		Boîte saillie 2 postes	-	<b>WE682T</b>	<b>WE682</b>
		Boîte saillie 8 postes 16 modules	-	<b>WS686T</b>	<b>WS686</b>
		Lampes enfichables	-	-	<b>WS690</b>
			-	-	<b>WS691</b>
			-	-	<b>WS692</b>
		Lampes à câbler	-	-	<b>WJA690</b>
			-	-	<b>à WJA695</b>
		Détrompeur de prise	-	-	<b>WS697</b>
		Griffes courtes amovibles	-	-	<b>WK696</b>
Griffes longues amovibles	-	-	<b>WK697</b>		
		Kit d'étanchéité à l'air	-	-	<b>WUZ155</b>

Plaques matières	1 poste 80 x 80 mm		2 postes réversibles entraxe 71 mm 80 x 151 mm		3 postes réversibles entraxe 71 mm 80 x 222 mm		
							
	<i>Réf. c<sup>iale</sup></i>	<i>Emb. pièces</i>	<i>Réf. c<sup>iale</sup></i>	<i>Emb. pièces</i>	<i>Réf. c<sup>iale</sup></i>	<i>Emb. pièces</i>	
- blanc		<b>WE401</b> <b>WE40150</b>	10 50	<b>WE402</b>	10	<b>WE403</b>	5
- noir		<b>WE401N</b>	10	<b>WE402N</b>	10	<b>WE403N</b>	1
- graphite		<b>WE421</b>	1	<b>WE422</b>	1	<b>WE423</b>	1
- sisal		<b>WE431</b>	1	<b>WE432</b>	1	<b>WE433</b>	1
- bleu émail		<b>WE441</b>	1	<b>WE442</b>	1	<b>WE443</b>	1
- bronze		<b>WE461</b>	1	<b>WE462</b>	1	<b>WE463</b>	1
- rouge émail		<b>WE471</b>	1	<b>WE472</b>	1	<b>WE473</b>	1
- titane		<b>WE491</b>	10	<b>WE492</b>	10	<b>WE493</b>	1
- anthracite		<b>WE521</b>	1	<b>WE522</b>	1	<b>WE523</b>	1
- riviera		<b>WE531</b>	1	<b>WE532</b>	1	<b>WE533</b>	1
- botanic		<b>WE541</b>	1	<b>WE542</b>	1	<b>WE543</b>	1
- coral		<b>WE551</b>	1	<b>WE552</b>	1	<b>WE553</b>	1
- sierra		<b>WE561</b>	1	<b>WE562</b>	1	<b>WE563</b>	1
- terra		<b>WE571</b>	1	<b>WE572</b>	1	<b>WE573</b>	1

#### Plaque à clipser

Matière résistante aux UV avec une texture antistatique.  
Ajustement au millimètre près grâce à des crans de clipsage.  
Encoches de démontage sur les côtés.

<p><b>4 postes réversibles</b> entraxe 71 mm 80 x 293 mm</p> 		<p><b>16 modules</b> 165 x 235 mm Montage uniquement avec mécanismes 45 x 45</p> 		<p><b>2 postes vertical</b> entraxe 57 mm 137 x 80 mm</p> 		<p><b>3 postes vertical</b> entraxe 57 mm 194 x 80 mm</p> 	
<i>Réf. c<sup>iale</sup></i>	<i>Emb. pièces</i>	<i>Réf. c<sup>iale</sup></i>	<i>Emb. pièces</i>	<i>Réf. c<sup>iale</sup></i>	<i>Emb. pièces</i>	<i>Réf. c<sup>iale</sup></i>	<i>Emb. pièces</i>
<b>WE404</b>	1	<b>WE416</b>	5	<b>WE406</b>	10	<b>WE407</b>	5
<b>WE404NX</b>	1	-	-	<b>WE406N</b>	1	<b>WE407N</b>	1
<b>WE424</b>	1	-	-	<b>WE426</b>	1	<b>WE427</b>	1
<b>WE434</b>	1	-	-	<b>WE436</b>	1	<b>WE437</b>	1
<b>WE444</b>	1	-	-	<b>WE446</b>	1	<b>WE447</b>	1
<b>WE464</b>	1	-	-	<b>WE466</b>	1	<b>WE467</b>	1
<b>WE474</b>	1	-	-	<b>WE476</b>	1	<b>WE477</b>	1
<b>WE494</b>	1	<b>WE498</b>	5	<b>WE496</b>	10	<b>WE497</b>	5
<b>WE524</b>	1	-	-	<b>WE526</b>	1	<b>WE527</b>	1
<b>WE534</b>	1	-	-	<b>WE536</b>	1	<b>WE537</b>	1
<b>WE544</b>	1	-	-	<b>WE546</b>	1	<b>WE547</b>	1
<b>WE554</b>	1	-	-	<b>WE556</b>	1	<b>WE557</b>	1
<b>WE564</b>	1	-	-	<b>WE566</b>	1	<b>WE567</b>	1
<b>WE574</b>	1	-	-	<b>WE576</b>	1	<b>WE577</b>	1

# Une réponse à chaque besoin

Depuis 2006, notre offre en appareillage mural n'a cessé de s'étoffer pour répondre à l'ensemble de vos besoins sur vos chantiers. Avec toujours une exigence forte en matière de qualité!



## essensya et ateha, le duo gagnant pour vos chantiers réno.

ateha, le système complet de moulures et d'appareillages en saillie, particulièrement flexible et doté d'une mise en œuvre rapide, simple et pratique. Complétez votre chantier installé en essensya avec de l'appareillage en saillie; pensez sans limite et installez sans difficulté grâce à ateha.





## essensya et cubyko, l'essentiel des habitations.

cubyko, l'appareillage mural étanche IP55, disponible en version saillie ou encastrée, complet ou associable, se distingue par son design raffiné. Une mise en œuvre rapide et intuitive, une étanchéité parfaite à toute épreuve et une version lumineuse en saillie pour une visibilité remarquable. Pensez à allier l'appareillage essensya avec cubyko qui, même soumis à des conditions extrêmes, résiste aux assauts de la météo.





**Hager Electro S.A.S.**

132 boulevard d'Europe  
BP3  
67215 Obernai cedex

Tél: +33 (0)3 88 49 50 50

[africa.hager.com](http://africa.hager.com)



21FR\_AF\_BRO\_ESS