



Couvercle pour BA7 25X25 gc

Fiche produit

Compatibilité

| | |
|------------------------|-----|
| Compatibilité produits | Ba7 |
|------------------------|-----|

Intensité du courant

| | |
|--------------------------|-----|
| Résistant au cheminement | oui |
|--------------------------|-----|

Porte, couvercle

| | |
|----------------------|-----------|
| Montage du couvercle | Extérieur |
|----------------------|-----------|

| | |
|----------------------|-----|
| Couvercle avec joint | Non |
|----------------------|-----|

| | |
|----------------------|-------|
| Largeur du couvercle | 40 mm |
|----------------------|-------|

Matières

| | |
|---------|------|
| Couleur | gris |
|---------|------|

| | |
|---------|-----|
| Matière | PVC |
|---------|-----|

| | |
|--------------------|-----------|
| Groupe de matériau | plastique |
|--------------------|-----------|

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Type de traitement de surface | non traitée |
|-------------------------------|-------------|

Dimensions

| | |
|----------|---------|
| Longueur | 2000 mm |
|----------|---------|

| | |
|---------------------|-------|
| Largeur de goulotte | 40 mm |
|---------------------|-------|

Equipement

| | |
|-------------------------|-----|
| Avec film de protection | non |
|-------------------------|-----|

Standards

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Directive européenne RoHS | conformité volontaire |
|---------------------------|-----------------------|

Sécurité

| | |
|---------------|-----|
| Sans halogène | non |
|---------------|-----|

Température

| | |
|----------------------|------------|
| Température ambiante | -5...60 °C |
|----------------------|------------|

BA70402K