



TG501A

## Détecteur de fumée- blanc

Fiche produit

### Fonctions

Type de fonctionnement	Standard
Buzzer intégré	Oui, 85 dB à 3 m

### Connectivité

Mode de liaison	filaire
Interconnectable	oui

### Mesures

Zone de détection	50 m <sup>2</sup>
-------------------	-------------------

### Batterie

Autonomie batterie	230V, autonomie de secours 4 ans avec pile alcaline 9V type DURACELL PLUS
Avertissement batterie faible	oui

### Alimentation

Alimentation	230 V ~ / pile alcaline 9 V 6LR61
--------------	-----------------------------------

### Dimensions

Dimensions (LLxllxhh)	125 mm x 48 mm
-----------------------	----------------

### Éléments fournis

Batterie de secours rechargeable incluse	non
--	-----

### Équipement

Intensité sonore du buzzer	85 dB
----------------------------	-------

### Standards

Numéro d'homologation à la norme CE	1772-CPD-008344
Certification Q-Label	non
Directive européenne WEEE	concerné

### Sécurité

Indice de protection IP	IP32
-------------------------	------

### Conditions d'utilisation

Température de service	-10...55 °C
------------------------	-------------