



TG501C

Détecteur de fumée- brun

Fiche produit

Fonctions

Type de fonctionnement	Standard
Buzzer intégré	Oui, 85 dB à 3 m

Connectivité

Mode de liaison	filaire
-----------------	---------

Mesures

Zone de détection	50 m ²
-------------------	-------------------

Batterie

Autonomie batterie	Alimentation secteur sauvegardée 10 ans
--------------------	---

Alimentation

Alimentation	230 V ~ / pile alcaline 9 V 6LR61
--------------	-----------------------------------

Dimensions

Dimensions (LLxllxhh)	125 mm x 48 mm
-----------------------	----------------

Éléments fournis

Batterie de secours rechargeable incluse	non
--	-----

Équipement

Intensité sonore du buzzer	85 dB
----------------------------	-------

Standards

Numéro d'homologation à la norme CE	1772-CPD-008344
Certification Q-Label	non
Directive européenne WEEE	concerné

Sécurité

Indice de protection IP	IP32
-------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-10...55 °C
------------------------	-------------