



KF83A

Borne de raccord. 1P languette 1x35mm²

Fiche produit

Architecture

Nombre de pôles	1 P
Mode de fixation	vissé

Fonctions

Adapté à un conducteur multifilaire	oui
Adapté à un conducteur massif	oui

Tension

Tension maxi d'utilisation	500 V
----------------------------	-------

Intensité du courant

Courant assigné nominal	100 A
-------------------------	-------

Matières

Matière	mélange de matériaux
---------	----------------------

Connexion

Section de raccordement en câble souple	25 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	35 mm ²
Section de borne	35 mm ²
Section de raccordement de l'entrée analogique	1,5 / 35 mm ²
Type de connexion	cage à vis

Accessoires inclus

Type d'accessoire	Borne d'alimentation
-------------------	----------------------

Equipement

Nombre d'entrées	1
------------------	---

Standards

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------