



53621

Pack 3 mélodies, sonnette

Fiche produit

Architecture

Nombre de touches 1

Connectivité

Modulation AM / FM AM

Fréquence

Fréquence de transmission 433 MHz

Portée

Portée maxi 200m en champ libre

Alimentation

Alimentation du récepteur 3 x 1,5V

Alimentation de l'émetteur 1 pile 3V

Dimensions

Hauteur produit installé 1 m

Equipement

Nombre de mélodies 3

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Indice de protection IP de l'émetteur 55

Indice de protection IP du récepteur 20

Conditions d'utilisation

Température de service 0...45 °C