



53621

Pack 10 mélodies+flash, sonnette

Fiche produit

Architecture

Nombre de touches 1

Connectivité

Modulation AM / FM AM

Fréquence

Fréquence de transmission 433 MHz

Portée

Portée maxi 200m en champ libre

Alimentation

Alimentation du récepteur 3 x 1,5V

Alimentation de l'émetteur 1 pile 3V

Dimensions

Hauteur produit installé 1 m

Equipement

Nombre de mélodies 10

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Indice de protection IP de l'émetteur 55

Indice de protection IP du récepteur 20

Conditions d'utilisation

Température de service 0...45 °C