



53625

Pack 10 mélodies+flash 230V, détecteur

Fiche produit

Connectivité

Modulation AM / FM	AM
--------------------	----

Fréquence

Fréquence de transmission	433 MHz
---------------------------	---------

Portée

Portée maxi	200m en champ libre
-------------	---------------------

Alimentation

Alimentation du récepteur	230V
---------------------------	------

Alimentation de l'émetteur	230V
----------------------------	------

Détection

Angle de détection	85 °
--------------------	------

Dimensions

Hauteur produit installé	1 m
--------------------------	-----

Equipement

Nombre de mélodies	10
--------------------	----

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Indice de protection IP de l'émetteur	44
---------------------------------------	----

Indice de protection IP du récepteur	20
--------------------------------------	----

Conditions d'utilisation

Température de service	0...45 °C
------------------------	-----------