



53626

Pack 10 mélodies+flash gigogne détecteur

Fiche produit

Connectivité

Modulation AM / FM AM

Fréquence

Fréquence de transmission 433 MHz

Portée

Portée maxi 200m en champ libre

Alimentation

Alimentation du récepteur 230V

Alimentation de l'émetteur 230V

Détection

Angle de détection 85 °

Dimensions

Hauteur produit installé 1 m

Equipement

Nombre de mélodies 10

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Indice de protection IP de l'émetteur 44

Indice de protection IP du récepteur 20

Conditions d'utilisation

Température de service 0...45 °C