



**PASSAGE DE PLANCHER SL 11X41 PVC GRIS**

Fiche produit

**Modèle**

Traitement antibactérien	non
Auto-adhésif	non

**Capacité**

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	1
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	1

**Porte, couvercle**

Couvercle avec joint	Non
----------------------	-----

**Matières**

Couleur	gris
Couleur RAL	RAL 7030 - Gris pierre
Matière	PVC
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée

**Dimensions**

Hauteur de goulotte	11 mm
Longueur	2000 mm
Largeur de goulotte	40 mm
Largeur produit installé	40 mm

**Equipement**

Nombre de compartiments	1
nombre de canaux	1
Avec bordure de tapis	non
Avec film de protection	non

**Standards**

Directive européenne RoHS	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP40
Sans halogène	non
Résistance au choc	IK07

**Température**

Température ambiante	-5...65 °C
----------------------	------------

SL1104007030

