


G8360



Concentrateur Wago 6x3-s

Fiche produit

Architecture

Système de connexion	Wago Winsta
Mode de fixation	serrage

Fonctions

Reconnectable	non
Système de connecteur orienté système	oui

Modèle

Module	6
Boîtier vide	non

Connectivité

Entrée	-
--------	---

Principales caractéristiques électriques

tension nominale	230 V
Type de tension d'alimentation	AC

Intensité du courant

Nombre de circuits d'entrée	6
Courant assigné nominal	16 A

Puissance

Puissance	max. 3680 W
-----------	-------------

Matières

Couleur	RAL 7035
Couleur des connecteurs	-
Couleur RAL	RAL 7035 - Gris clair
Matière	mélange de matériaux
Groupe de matériau	matériau mélanger
Type de traitement de surface	spécial

Dimensions

Hauteur produit installé	45 mm
Longueur	162 mm
Largeur produit installé	125 mm
Format	Appareillage en saillie

Connexion

Section du câble de raccordement	2,5 mm ²
Type de connecteur	-
Nombre de phases accessibles	2
Pour câblage traversant	oui

Equipement

Nombre de câbles de connexion	max. 6
-------------------------------	--------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Sans halogène	oui

Conditions d'utilisation

Lieu d'installation	inaccessible
---------------------	--------------