




UK190282

Goulotte acier


Description	Cond.	Référence
Goul acier 28 x 190 sol béton	2	UK190282
Goul acier 38 x 190 sol béton	2	UK190382
Goul acier 28 x 240 sol béton	2	UK240282
Goul acier 38 x 240 sol béton	2	UK240382
Goul acier 28 x 340 sol béton	2	UK340282
Goul acier 38 x 340 sol béton	2	UK340382
Goul acier 28 x 240 sol béton	2	UK240283
Goul acier 38 x 240 sol béton	2	UK240383
Goul acier 28 x 340 sol béton	2	UK340283
Goul acier 38 x 340 sol béton	2	UK340383



UKS190280

Collier de fixation

Description	Cond.	Référence
Collier de fixation 28 x 190	20	UKS190280
Collier de fixation 38 x 190	20	UKS190380
Collier de fixation 28 x 240	1	UKS240280
Collier de fixation 38 x 240	20	UKS240380
Collier de fixation 28 x 340	20	UKS340280
Collier de fixation 38 x 340	20	UKS340380



UKB190280

Supports de fixation


Description	Cond.	Référence
Support de fixation 28 x 190	20	UKB190280
Support de fixation 38 x 190	20	UKB190380
Support de fixation 28 x 240	20	UKB240280
Support de fixation 38 x 240	20	UKB240380
Support de fixation 28 x 190	20	UKB340280
Support de fixation 38 x 190	20	UKB340380



UKK190282


Angles verticaux

Description	Cond.	Référence
Angle vertical 28 x 190	1	UKK190282
Angle vertical 38 x 190	1	UKK190382
Angle vertical 28 x 240	1	UKK240282
Angle vertical 38 x 240	1	UKK240382
Angle vertical 28 x 340	1	UKK340282
Angle vertical 38 x 340	1	UKK340382
Angle vertical 28 x 240	1	UKK240283
Angle vertical 38 x 240	1	UKK240383
Angle vertical 28 x 340	1	UKK340283
Angle vertical 38 x 340	1	UKK340383



Boîtes de jonction goulottes / boîtes de sol


Description	Cond.	Référence
Boîte 290 mm chape 50-80 mm	1	UDB2050080
Boîte 290 mm chape 75-125 mm	1	UDB2075125
Boîte 290 mm chape 120-170 mm	1	UDB2120170
Boîte 340 mm chape 50-80 mm	1	UDB3050080
Boîte 340 mm chape 75-125 mm	1	UDB3075125
Boîte 340 mm chape 120-170 mm	1	UDB3120170
Boîte chape 70-120 mm	1	UDS3070120



UDB2050080

Boîtes de jonction et accessoires


Description	Cond.	Référence
Boîte jonct couv tubus 20000 N	1	EKSQ405TM
Boîte jonct couv plein 20000 N	1	EKSQ405BL
Cadre 200 x 200 boîte 290 mm	1	UDM2200Q06
Cadre 200 x 253 boîte 290 mm	1	UDM2200E09
Cadre 244 x 244 boîte 290 mm	1	UDM2244Q12
Cadre dia. 215 boîte 290 mm	1	UDM2215R06
Cadre 147 x 247 boîte 290 mm	1	UDM2147E04
Cadre 200x200 boîte 340 mm	1	UDM3200Q06
Cadre 200 x 253 boîte 340 mm	1	UDM3200E09
Cadre 244 x 244 boîte 340 mm	1	UDM3244Q12
Cadre dia. 215 boîte 340 mm	1	UDM3215R06
Cadre dia. 275 boîte 340 mm	1	UDM3275R10
Cadre dia. 306 boîte 340 mm	1	UDM3306R12
Cadre 147 x 247 boîte 340 mm	1	UDM3147E04
Cadre 294 x 294 boîte 340 mm	1	UDM3294Q08
Rehausse boîte acier 290 mm	1	UDAR235
Rehausse boîte acier 340 mm	1	UDAR335



EKSQ405TM

Accessoires pour boîtes de sol et boîtes de jonction


Description	Cond.	Référence
Supp pour appareillage 6 mod	1	GTVR300
Supp pour appareillage 8 mod	1	GTVR400
Set de nivellement 115-150 mm	1	EKSNS070
Set de nivellement 150-180 mm	1	EKSNS100
Set de nivellement 170-200 mm	1	EKSNS120
Sortie de câbles 20kN	1	TULAA105
Clé de montage 20kN	50	TUSS000



GTVR300

Sortie de câbles pour plancher technique

Description	Cond.	Référence
Sortie câble plan.>20mm, net.à sec, gc	1	G84007035
Sortie câble plan.>20mm, net.à sec, anth	1	G84007021
Sortie câble plan.	1	G84037035
Sortie câble plan.	1	G84037021
Sortie câb.plan.>20mm, net.à secG71x, gc	1	G84017035
Sortie câb.plan.>20mm, net.à secG71x, anth	1	G84017021
Sortie câb.plan.	1	G84047035
Sortie câb.plan.	1	G84047021



G84007035