



FWB33S

Coffret FWB, univers, IP44,500x800x161, QC

Fiche produit

Architecture

Mode de fixation encastré, en saillie, semi-encastré

Fonctions

Avec guide-câble oui

Modèle

Module avec bornes

Compatibilité

Compatible avec montage Rail DIN oui

Intensité du courant

Courant assigné nominal 125 A

Porte, couvercle

Type de fermeture de la porte Loquet rabattable et avec crémone

Nombre de serrure de la porte 1

Type de couvercle Avec découpe

Verrouillage de la porte sans

Battant de porte unique

Nombre de portes 2

type de couvercle porte

Couvercle/porte transparent(e) non

Matières

Poids du cuivre contenu dans le produit 0,103 kg

Couleur blanc

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Matière tôle d'acier

Dimensions

Profondeur produit installé 165 mm

Profondeur interne 156 mm

Hauteur produit installé 500 mm

Hauteur de montage 500 mm

Largeur produit installé 800 mm

Largeur dans les unités de division 12

Epaisseur du matériau des parois latérales 2 mm

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur non

Connexion

Nombre d'entrée de câbles	12
---------------------------	----

Accessoires inclus

Plaque de montage incluse	non
Avec serrure	non

Equipement

Nombre rangées	9
Nombre de travée de large	3
Nombre de clés	1
Nombre de rails	9
Accessoirable	oui
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	6
Extension possible	oui

Standards

Directive européenne WEEE	concerné
Classe de protection IEC-61140	II

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	09
Indice de protection IP	IP44
Classe de protection	classe II
Résistance au choc	IK09