



FWB53GS

Coffret FWB, univers, IP44,800x800x161, QC

Fiche produit

Architecture

Mode de fixation en saillie

Modèle

Module avec bornes

Compatibilité

Compatible avec montage Rail DIN oui

Intensité du courant

Courant assigné nominal 125 A

Porte, couvercle

Type de fermeture de la porte Loquet rabattable

Nombre de serrure de la porte 1

Type de couvercle Avec découpe

Battant de porte double, asymétrique

Nombre de portes 2

type de couvercle porte

Couvercle/porte transparent(e) oui

Matières

Couleur blanc

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Matière acier

Type de traitement de surface revêtement pur poudre

Dimensions

Profondeur produit installé 165 mm

Profondeur interne 156 mm

Hauteur produit installé 800 mm

Hauteur de montage 800 mm

Largeur produit installé 800 mm

Largeur dans les unités de division 12

Epaisseur du matériau des parois latérales 1 mm

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur non

Connexion

Nombre d'entrée de câbles 12

Accessoires inclus

Plaque de montage incluse	non
Avec serrure	non

Equipement

Nombre rangées	15
Nombre de travée de large	3
Nombre de clés	1
Nombre de rails	15
Accessoirable	oui
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	6
Extension possible	oui

Standards

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Indice de protection IP	IP44
Classe de protection	classe II