



FN700E

Porte interne, quadro 700x1900

Fiche produit

Modèle

Finition porte pour verrouillage de sectionneur

oui

Porte, couvercle

Type de fermeture de la porte	Serrure à triangle male 7mm
Nombre de serrure de la porte	1
Type de portes pour les armoires électriques	porte de verrouillage
Nombre de portes	1
Couvercle/porte transparent(e)	non

Matières

Couleur	RAL 9010
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	acier
Type de traitement de surface	laqué

Dimensions

Profondeur produit installé	587 mm
Hauteur produit installé	1790 mm
Largeur produit installé	600 mm

Equipement

Nombre de clés	2
Finition CEM	non

Sécurité

Indice de protection IP	IP55
Classe de protection	classe I
Classe de protection (NEMA)	autre