



FL254B

Porte, orion plus, vitrée, 350x300x160mm

Fiche produit

Architecture

Mode de fixation Montage mural

Porte, couvercle

Type de couvercle fermé (plein)

Couvercle/porte transparent(e) oui

type de couvercle porte

Type de fermeture de la porte Serrure à triangle male 7mm

Matière de la porte Plastique

Matière transparente de la porte Plastique

Battant de porte unique

Nombre de portes 1

Cadenassable oui

Nombre de serrure de la porte 2

Matières

Couleur RAL RAL 7035 - Gris clair

Couleur gris clair

Couleur RAL 7035

Matière polyester renforcé de fibres de verre

Type de traitement de surface non traitée

Dimensions

Profondeur produit installé 160 mm

Profondeur interne 160 mm

Hauteur produit installé 350 mm

Largeur produit installé 300 mm

Largeur dans les unités de division 12

Epaisseur du matériau des parois latérales 3 mm

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur oui

Accessoires inclus

Plaque de montage incluse non

Avec serrure oui

Equipement

Nombre rangées 2

Nombre de rails 2

Standards

Homologations BS EN 62208

Directive européenne WEEE non concerné

Sécurité

Classe de protection	classe II
Indice de protection IP	IP66
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK08

Identification

Nom de gamme	orion plus
--------------	------------
