



FL344B

**Porte, orion plus, opaque, 1750x600x300mm**

Fiche produit

**Architecture**

Mode de fixation en saillie

**Compatibilité**

Compatible avec montage Rail DIN oui

**Intensité du courant**

Courant assigné nominal 630 A

**Porte, couvercle**

Type de fermeture de la porte Serrure à triangle male 7mm

Type de couvercle Avec découpe

Verrouillage de la porte par clé

type de couvercle porte

Couvercle/porte transparent(e) oui

**Matières**

Couleur RAL 7035

Couleur gris clair

Couleur RAL RAL 7035 - Gris clair

Matière matière plastique

**Dimensions**

Profondeur de montage 300 mm

Profondeur produit installé 300 mm

Profondeur interne 300 mm

Hauteur produit installé 1750 mm

Largeur produit installé 600 mm

Largeur dans les unités de division 23

**Installation, montage**

Adapté à un usage extérieur oui

**Accessoires inclus**

Plaque de montage incluse non

Avec serrure oui

**Equipement**

Nombre rangées 9

Nombre de travée de large 1

Nombre de clés 2

Accessoirable oui

Extension possible oui

**Sécurité**

---

Indice de protection IP

IP65

---