



Cage de raccordt H400-h630Cu 3P

Fiche produit

Architecture

Nombre de pôles 3 P

Intensité du courant

Courant assigné nominal 400 A

Installation, montage

Couple de serrage 25Nm

Connexion

Section de raccordement en câble souple 35 / 240mm²

Section de raccordement en câble rigide 35 / 240mm²

Câble

Matériau du câble Cu

Standards

Directive européenne WEEE concerné

Sécurité

Indice de protection IP IP4X

Conditions d'utilisation

Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2 3

Altitude 2000 m

HYD003H